



FR12E1

univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 550x1700x275 + cokół 100mm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	Nie
coverwithoverpressurerelease	Nie

Konfiguracja

Liczba modułów	264
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej	Nie
--	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	690 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	800 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	275 mm
Głębokość wewnętrzna	275 mm
Wysokość produktu	1800 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1.5 mm
Wysokość	1650 mm
Szerokość	550 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	Zamknięty
Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat

Powierzchnia	malowane proszkowo
przezroczysty	Nie
Instalacja / Montaż	
Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Wypożażenie	
Liczba rzędów pod aparaty	11
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierkowe	4
Możliwość rozszerzenia	Tak
Norma	
Klasa ochrony według IEC-61140	I
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-