



FR21H1

**univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1850x400 + cokół 100mm**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Wysokość	1950 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzowej	2
Liczba rzędów	12

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Mocowanie podłogowe, Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Mat

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------