



FR22H2

univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 550x1850x400 + cokół 200mm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	Nie
coverwithoverpressurerelease	Nie

Konfiguracja

Liczba modułów	288
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej	Nie
--	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	690 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	800 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	400 mm
Wysokość produktu	2050 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Wypożaenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierkowe	4
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-