



FR26H1

univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 100mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	1950 mm
Szerokość	1550 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	6
Liczba otworów płyty kołnierkowej	12
Liczba rzędów	12

Instalacja, montaż

Montaż na	Mocowanie podłogowe, Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Mat

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

Napięcie

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------