



FR42H

univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 550x650x400

Specyfikacja techniczna

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	96
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	800 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	400 mm
Wysokość produktu	650 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	2
Grubość materiału ścianki bocznej	1.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE

nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK

IK10

Stopień ochrony

IP55

Klasa ochronności

klasa ochronności II

Zgodny z REACH

Nie

Zgodny z dyrektywą ROHS

Tak

Otrzymanie funkcji

-