



FW312FT

**fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP30**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych 2

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podtynkowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 125 A

**Sprzęt**

Liczba rzędów 3

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 36

**Wymiary**

Wysokość 692 mm

Szerokość 406 mm

Głębokość 121 mm

Szerokość wbudowania 406 mm

Zakres głębokości wbudowania 110 mm

Liczba jednostek szerokości 12

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

**Materiały**

Materiał Stal

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności Klasa izolacji I

Odporność na uderzenie IK IK08

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

