



FW312WT

fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M (3x12) I kl. IP30

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	1
------------------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów	36
----------------	----

Wymiary

Wysokość	641 mm
Szerokość	355 mm
Głębokość	150 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada na klucz, Bez zamka

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

