



FW324WT

**fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP30**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 2 |
|------------------------|---|

**Instalacja, montaż**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie              |
| Montaż na                        | Montaż podłogowy |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów                       | 3   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 2   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Nie |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Pojemność**

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 72 |
|----------------|----|

**Wymiary**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Wysokość                    | 641 mm |
| Szerokość                   | 571 mm |
| Głębokość                   | 150 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 24     |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Materiały**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal        |
| Kod RAL  | 9010        |
| Kolor    | Czysta biel |

**Bezpieczeństwo**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Klasa ochronności         | Klasa izolacji I            |
| Odporność na uderzenie IK | IK08                        |
| Klasa ochronności IP      | IP30                        |
| Typ blokowania            | Blokada na klucz, Bez zamka |

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

