



FW424FT

fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) I kl. IP30

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 2

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

Sprzęt

Liczba rzędów 4

Liczba sekcji w poziomie 2

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 96

Wymiary

Wysokość 842 mm

Szerokość 622 mm

Głębokość 121 mm

Szerokość wbudowania 622 mm

Zakres głębokości wbudowania 110 mm

Liczba jednostek szerokości 24

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Materiały

Materiał Stal

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji I

Odporność na uderzenie IK IK08

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

