



FW436FT

fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP30

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	2
------------------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów	144
----------------	-----

Wymiary

Wysokość	842 mm
Szerokość	838 mm
Głębokość	121 mm
Szerokość wbudowania	838 mm
Zakres głębokości wbudowania	110 mm
Liczba jednostek szerokości	36

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK08

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

