



FW436WT

**fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP30**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	3
------------------------	---

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podłogowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Sprzęt**

Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

**Pojemność**

Liczba modułów	144
----------------	-----

**Wymiary**

Wysokość	791 mm
Szerokość	787 mm
Głębokość	150 mm
Liczba jednostek szerokości	36

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Blokada na klucz, Bez zamka

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

