



FW624WT

**fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/144M (6x24) I kl. IP30**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych 2

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podłogowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 125 A

**Sprzęt**

Liczba rzędów 6

Liczba sekcji w poziomie 2

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 144

**Wymiary**

Wysokość 1091 mm

Szerokość 571 mm

Głębokość 150 mm

Liczba jednostek szerokości 24

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy 1

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

**Materiały**

Materiał Stal

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności Klasa izolacji I

Odporność na uderzenie IK IK08

Klasa ochronności IP IP30

Typ blokowania Blokada na klucz, Bez zamka

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

