



FWB31S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x300x160

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

| | |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 4 |
|------------------------|---|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
| Montaż na | Montaż podłogowy |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

Sprzęt

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn | 3 |
| Liczba rzędów | 3 |
| Liczba sekcji w poziomie | 1 |
| Z zamkiem | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową | Nie |

Pojemność

| | |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 36 |
|----------------|----|

Funkcje

| | |
|--|-----|
| Posiada wyłącznik główny zabezpieczający | Nie |
| Z wlotami przewodów | Tak |

Wymiary

| | |
|------------------------------|--------|
| Wysokość | 500 mm |
| Szerokość | 300 mm |
| Głębokość | 165 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 161 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 12 |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
| Liczba zamków | 1 |
| Typ uchwytu | Uchwyt na zawiasach |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

Łączność

| | |
|----------------|-----------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

Materiały

| | |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK | IK09 |
| Klasa ochronności IP | IP44 |
| Typ blokowania | Bez zamka |
| Badanie rozżarzonego drutem | 750 °C |