

FWB32M2

FWB Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl n/t

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 8

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

Sprzęt

Liczba szyn 3

Liczba rzędów 3

Liczba sekcji w poziomie 2

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Nie

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 78

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 500 mm

Szerokość 550 mm

Głębokość 165 mm

Liczba jednostek szerokości 26

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Typ uchwyty Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Materiały

Materiał Stal

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt
