



FWB34S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x1050x160

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 16

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

Sprzęt

Liczba szyn 12

Liczba rzędów 3

Liczba sekcji w poziomie 4

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 144

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 500 mm

Szerokość 1050 mm

Głębokość 165 mm

Liczba jednostek szerokości 48

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 2

Liczba zamków 1

Typ uchwyty Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

Rodzaj montażu Montaż powierzchniowy

Materiały

| | |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK | IK09 |
| Klasa ochronności IP | IP44 |
| Typ blokowania | Blokada na pręt, Bez zamka |