



FWB42S

## univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x550x160

### Specyfikacja techniczna

#### Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	8
------------------------	---

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podłogowy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

#### Sprzęt

Liczba szyn	8
Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

#### Pojemność

Liczba modułów	96
----------------	----

#### Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

#### Wymiary

Wysokość	650 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	165 mm
Zakres głębokości wbudowania	161 mm
Liczba jednostek szerokości	24

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

#### Łączność

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C