



FWB53S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x800x160

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 12

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

Sprzęt

Liczba szyn 15

Liczba rzędów 5

Liczba sekcji w poziomie 3

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 180

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający Nie

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 800 mm

Szerokość 800 mm

Głębokość 165 mm

Zakres głębokości wbudowania 0,00 mm

Liczba jednostek szerokości 36

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 2

Liczba zamków 1

Typ uchwytu Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

Rodzaj montażu Montaż powierzchniowy

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C