



FWB54S

## univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x1050x160

### Specyfikacja techniczna

#### Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 16

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podłogowy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

#### Sprzęt

Liczba szyn 20

Liczba rzędów 5

Liczba sekcji w poziomie 4

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

#### Pojemność

Liczba modułów 240

#### Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający Nie

Z wlotami przewodów Tak

#### Wymiary

Wysokość 800 mm

Szerokość 1050 mm

Głębokość 165 mm

Zakres głębokości wbudowania 161 mm

Liczba jednostek szerokości 48

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 2

Liczba zamków 1

Typ uchwytu Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

#### Łączność

Rodzaj montażu Montaż powierzchniowy

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C