



FWB61S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x300x160

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	4
------------------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba rzędów	6
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów	72
----------------	----

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

Wymiary

Wysokość	950 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	165 mm
Zakres głębokości wbudowania	161 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C