



FWB62N

univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x550x160

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
hasprotectionmainswitch	Nie

Konfiguracja

Liczba modułów	96
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediów	Nie
---------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	161 mm
Głębokość produktu	165 mm
Głębokość wewnętrzna	156 mm
Wysokość produktu	950 mm
Wysokość montażu	950 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	8
-------------------------	---

Wyposażenie	
Liczba rzędów pod aparaty	10
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	10
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie