



FWB63S

## univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x800x160

### Specyfikacja techniczna

#### Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 12

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podłogowy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

#### Sprzęt

Liczba szyn 18

Liczba rzędów 6

Liczba sekcji w poziomie 3

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

#### Pojemność

Liczba modułów 216

#### Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający Nie

Z wlotami przewodów Tak

#### Wymiary

Wysokość 950 mm

Szerokość 800 mm

Głębokość 165 mm

Zakres głębokości wbudowania 0,00 mm

Liczba jednostek szerokości 36

#### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 2

Liczba zamków 1

Typ uchwytu Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

#### Łączność

Rodzaj montażu Montaż powierzchniowy

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C