



FWB72S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x550x160

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	8
------------------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Montaż na	Montaż podłogowy
-----------	------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	14
-------------	----

Liczba rzędów	7
---------------	---

Liczba sekcji w poziomie	2
--------------------------	---

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
-----------------------------------	-----

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
-------------------------------------	-----

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	168
----------------	-----

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
--	-----

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	1100 mm
----------	---------

Szerokość	550 mm
-----------	--------

Głębokość	165 mm
-----------	--------

Zakres głębokości wbudowania	161 mm
------------------------------	--------

Liczba jednostek szerokości	24
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Liczba zamków	1
---------------	---

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
-------------	---------------------

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP44
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzoną drutem	750 °C