



FWU32K2

FW Media Rozdzielnica 36M z polem teletech. p/t

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	4
------------------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podtynkowy, Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	6
Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Tak

Pojemność

Liczba modułów	72
----------------	----

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
--	-----

Wymiary

Wysokość	553 mm
Szerokość	603 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	502 mm
Szerokość wbudowania	560 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	24

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Typ uchwytu	Zatrzask
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Materiały

Materiał	Stal
----------	------

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał płyty montażowej	Tworzywo sztuczne

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Bez zamka