



FWU32S

FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 4

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podtynkowy, Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

Sprzęt

Liczba szyn 6

Liczba rzędów 3

Liczba sekcji w poziomie 2

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 72

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający Nie

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 553 mm

Szerokość 603 mm

Głębokość 125 mm

Wysokość wbudowania 502 mm

Szerokość wbudowania 560 mm

Zakres głębokości wbudowania 112 mm

Liczba jednostek szerokości 24

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Typ uchwytu Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

| | |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |

Bezpieczeństwo

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK | IK09 |
| Klasa ochronności IP | IP30 |
| Typ blokowania | Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 850 °C |