



FWU42S

FW Rozdzielnica kompletna 96M IP30 II kl p/t

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	4
------------------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Montaż na	Montaż podtynkowy, Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	8
Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Pojemność

Liczba modułów	96
----------------	----

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

Wymiary

Wysokość	703 mm
Szerokość	603 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	652 mm
Szerokość wbudowania	560 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	24

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Typ uchwyty	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C