



FWU43S

FW Rozdzielnica kompletna 144M IP30 II kl p/t

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 6

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Montaż na Montaż podtynkowy, Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 125 A

Sprzęt

Liczba szyn 12

Liczba rzędów 4

Liczba sekcji w poziomie 3

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 144

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający Nie

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 703 mm

Szerokość 853 mm

Głębokość 125 mm

Wysokość wbudowania 652 mm

Szerokość wbudowania 810 mm

Zakres głębokości wbudowania 112 mm

Liczba jednostek szerokości 36

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 2

Typ uchwytu Uchwyt na zawiasach

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C