



FWU51D

FW Rozdzielnica pusta 60M IP30 II kl p/t

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	60
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość wnęki w ścianie	115 mm
Głębokość produktu	125 mm
Głębokość wewnętrzna	119 mm
Wysokość produktu	853 mm
Wysokość montażu	853 mm
Szerokość produktu	353 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Głębokość zabudowy obudowy	112 mm
Szerokość	353 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2.5 mm
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	0
Liczba pól / sekcji	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	5
Akcesoria dodatkowe	Tak

Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	Nie
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-