



FWU62S

FW Rozdzielnica kompletna 144M IP30 II kl p/t

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
hasprotectionmainswitch	Nie

Konfiguracja

Liczba modułów	144
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediiów	Nie
----------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość wnęki w ścianie	115 mm
Głębokość produktu	125 mm
Głębokość wewnętrzna	119 mm
Wysokość produktu	1003 mm
Wysokość montażu	1003 mm
Szerokość produktu	603 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Wysokość	952 mm
Szerokość	560 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie
-----------------------------	-----

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	4
-------------------------	---

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	12
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	4
Możliwość rozszerzenia	Nie
hasearthingterminalblock	Tak
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie