



FWU72K2

FW Media Rozdzielnica 84M z polem teletech. p/t

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	168
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediiów	Nie
----------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość wnęki w ścianie	115 mm
Głębokość produktu	125 mm
Głębokość wewnętrzna	119 mm
Wysokość produktu	1153 mm
Wysokość montażu	1153 mm
Szerokość produktu	603 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Wysokość	1102 mm
Szerokość	560 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie
-----------------------------	-----

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	4
-------------------------	---

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	7
Liczba pól / sekcji	2
Liczba rzędów w rozdzielnicy	14
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	Nie
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Tak
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie