



FWU73N

FW Rozdzielnica 180M IP30 II kl p/t 1100x800x112mm

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	252
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediiów	Nie
----------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość wnęki w ścianie	115 mm
Głębokość produktu	125 mm
Głębokość wewnętrzna	119 mm
Wysokość produktu	1153 mm
Wysokość montażu	1153 mm
Szerokość produktu	853 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Wysokość	1102 mm
Szerokość	810 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie
-----------------------------	-----

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	6
-------------------------	---

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	21
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1

Liczba rzędów w rozdzielnicy	21
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	Nie
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie