



FZ014NV1



**univers Drzwi prawe perforowane 950x550mm IP3x**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 919 mm |
| Szerokość | 519 mm |
| Głębokość | 12 mm  |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie                 |
| Liczba drzwi obudowy           | 1                   |
| Typ drzwi                      | Drzwi częściowe     |
| Typ uchwyty                    | Uchwyt na zawiasach |
| Liczba zamków                  | 1                   |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kod RAL  | 9010               |
| Kolor    | Czysta biel        |
| Materiał | Stal               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |

**Architektura**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Położenie drzwi szafki | Prawy |
|------------------------|-------|

**Bezpieczeństwo**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Klasa ochronności IP | IP31            |
| Typ blokowania       | Blokada na pręt |

**Sprzęt**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 2 |
| Liczba rzędów            | 6 |