



FZ025S

**univers Drzwi zapasowe IP41, dla FS25x**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

**Wymiary**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Głębokość produktu   | 25 mm   |
| Głębokość wewnętrzna | 25 mm   |
| Wysokość produktu    | 1800 mm |
| Szerokość produktu   | 1250 mm |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Rodzaj zamka                | podwójne zamknięcie |
| Liczba zamków               | 1                   |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | Nie                 |

**Materiał**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Kolor        | jasnoszary                |
| Kolor        | szary                     |
| Kolor RAL    | RAL 7035                  |
| Materiał     | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | mat                       |
| Powierzchnia | malowane proszkowo        |

**Wypożenie**

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba kluczy | 1 |
|---------------|---|

**Norma**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

**Bezpieczeństwo**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Stopień ochrony         | IP41 |
| Zgodny z REACH          | Nie  |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak  |