



FZ916WE

Cokół do obud.stoj. IP41 100x1600x400

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	instalacje wolnostojące lub przysienne
--------	--

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Wymiary

Głębokość montażu	400 mm
Głębokość produktu	375 mm
Wysokość produktu	100 mm
Szerokość produktu	1599 mm
Głębokość zabudowy obudowy	400 mm
Szerokość	1600 mm

Materiał

Kolor	czarny
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Dostawa

Z osłoną	Tak
----------	-----

Wypożyczenie

Akcesoria dodatkowe	Tak
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie