


GB080319016



tehalit.WA Maskownica 3-krotna z polem opisowym ABS bezhalogenowy biały

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

System kanałów	BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA
----------------	----------------------------------

Wymiary

Długość	212 mm
Średnica otwarcia	48 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	wewnętrzna
Szerokość pokrywy	80 mm

Materiał

Materiał	ABS
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wyposażenie

Liczba wyjść	3
--------------	---

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak
Odporność na porażenia	IK07

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------