



GBA500501ALU



## tehalit.GBA Podstawa 50x50mm alu anodyzowany

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	54 mm
Szerokość	54 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	2500 - 2500 mm <sup>2</sup>

#### Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	0
Szerokość osłony 3	0

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	4
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	15

#### Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	47 x 45 mm
-----------------------------	------------

#### Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

#### Materiały

Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane
Kolor	Aluminium

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

#### Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak