


GBA500851ALU



## tehalit.GBA Podstawa 50x85mm alu anodyzowany

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	56 mm
Szerokość	85 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	4000 - 4000 mm <sup>2</sup>

#### Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	0
Szerokość osłony 3	0

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	14
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	20

#### Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	47 x 45 mm
-----------------------------	------------

#### Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

#### Materiały

Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane
Kolor	Aluminium

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP40

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

#### Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0

