




GBD5005009016



tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x50mm biały

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość | 54 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 2500 - 2500 mm ² |

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 1 |
| Szerokość osłony 1 | 45 mm |
| Szerokość osłony 2 | 0 |
| Szerokość osłony 3 | 0 |

Pojemność

| | |
|---|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 4 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 15 |

Kompatybilność

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | 47 x 45 mm |
|-----------------------------|------------|

Instalacja, montaż

| | |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Nie |
|---------------------|-----|

Materiały

| | |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka | Stan surowy |
| Kolor | Biały |
| Kod RAL | 9016 |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Klasa ochronności IP | IP40 |

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Łączność

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Bez łącznik apodstawy |
|----------------------|-----------------------|

Sprzęt

| | |
|--------------------------|-----|
| Z klamrą zaciskową kabla | Nie |
|--------------------------|-----|

