




GBD5010009016



## tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x100mm biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	54 mm
Szerokość	105 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	4694 - 4694 mm <sup>2</sup>

#### Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	0
Szerokość osłony 3	0

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	16
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	29

#### Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	45 mm
-----------------------------	-------

#### Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

#### Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Biały
Kod RAL	9016

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP40

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

#### Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
--------------------------	-----

