



GBD5013109016



tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x130mm 2 komory biały

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	54 mm
Szerokość	134 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	5330 - 5330 mm ²

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	2
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	45 mm
Szerokość osłony 3	0,00 mm

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	15
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	37

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	47 x 45 mm
-----------------------------	------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Biały
Kod RAL	9016

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
--------------------------	-----

