



GBD5019009010



tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x190mm 3 komory biały

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	54 mm
Szerokość	207 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	8150 - 8150 mm ²

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	3
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	45 mm
Szerokość osłony 3	45 mm

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	21
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	58

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	45 mm
-----------------------------	-------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak