



GMKBCWS

tehalit.WA Moduł keystone BNC Gn-Gn 0,2m biały hfr

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Złącze/wtyk typu 1	Tuleja piasty
Złącze/wtyk typu 2	Tuleja piasty

Sprzęt

Ekranowany	Nie
------------	-----

Kabel

Długość kabla	0,20 m
---------------	--------

Funkcje

Z rezystorem końcowym	Nie
-----------------------	-----

Wymiary

Szerokość	14,50 mm
-----------	----------

Materiały

Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), Poliwęglan (PC)
Kolor	Biały