




GS11003020



tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącz. WAGO C-profil czerwony

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Wago Winsta
------------------	-------------

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm ²
---	---------------------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Wymiary

Wysokość	50 mm
----------	-------

Szerokość	120 mm
-----------	--------

Głębokość	61 mm
-----------	-------

Materiały

Kolor	Czerwony
-------	----------

Kod RAL	3020
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Poliamid (PA)
----------	---------------

Instalacja, montaż

Montaż na	Profil typu C kanału ściennego
-----------	--------------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Modułowy
----------------	----------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Wstępnie wyposażony w

Gniazdo z łącznikiem Ecoline

Pojemność

Liczba modułów

2

Tekst

Nadruk

Bez nadruku

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Powiązane serie

BRx - Urządzenia Hager CEE 80mm, BRx -
Urządzenia Hager CEE 120mm