




GS11009010



## tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącz. WAGO C-profil biały

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Wago Winsta

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

#### Wymiary

Wysokość 50 mm

Szerokość 120 mm

Głębokość 61 mm

#### Materiały

Kolor Czysta biel

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliamid (PA)

#### Instalacja, montaż

Montaż na Profil typu C kanału ściennego

#### Łączność

Rodzaj montażu Modułowy

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Wstępnie wyposażony w

Gniazdo z łącznikiem Ecoline

---

**Pojemność**

Liczba modułów

2

---

**Tekst**

Nadruk

Bez nadruku

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)