




GS11009016



## tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącznikiem WAGO C-profil biały

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Wago Winsta
------------------	-------------

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

#### Wymiary

Wysokość	50 mm
----------	-------

Szerokość	120 mm
-----------	--------

Głębokość	61 mm
-----------	-------

#### Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9016
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Profil typu C kanału ściennego
-----------	--------------------------------

#### Łączność

Rodzaj montażu	Modułowy
----------------	----------

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

#### Akcesoria

**Pojemność**

---

Liczba modułów	2
----------------	---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

---

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

---

Powiązane serie	BRx - Urządzenia Hager CEE 80mm, BRx - Urządzenia Hager CEE 120mm
-----------------	--