


GS12019016



tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicznikiem przeciwprzepięciowym WAGO montaż kraw

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Wago Winsta
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm ²

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP20

Wymiary

Wysokość	50 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	54 mm

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliamid (PA)

Instalacja, montaż

Montaż na	Kanał ścienny z montażem przednim
-----------	-----------------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Modułowy
----------------	----------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe + ochrona przeciwprzepięciowa
-----------------------	---

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

Powiązane serie	BRx - Urządzenia Hager CEE 80mm
-----------------	---------------------------------