


GS20013020



**tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 2-krotne WAGO montaż krawędziowy czerwony**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Wago Winsta

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

**Wymiary**

Wysokość 50 mm

Szerokość 120 mm

Głębokość 54 mm

**Materiały**

Kolor Czerwony

Kod RAL 3020

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliamid (PA)

**Instalacja, montaż**

Montaż na Kanał ścienny z montażem przednim

**Łączność**

Rodzaj montażu Modułowy

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchyloną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Aksesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	2x gniazda wtykowe

---

**Pojemność**

---

Liczba modułów	2
----------------	---

---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	BRx - Urządzenia Hager CEE 80mm

---