


GS20016029



tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 2-krotne WAGO montaż krawędziowy zielony

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Wago Winsta

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm²

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wysokość 50 mm

Szerokość 120 mm

Głębokość 54 mm

Materiały

Kolor Zielony

Kod RAL 6029

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliamid (PA)

Instalacja, montaż

Montaż na Kanał ścienny z montażem przednim

Łączność

Rodzaj montażu Modułowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	2x gniazda wtykowe

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	BRx - Urządzenia Hager CEE 80mm
