


GS20019016



**tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 2-krotne WAGO montaż krawędziowy biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	Wago Winsta
------------------	-------------

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

**Wymiary**

Wysokość	50 mm
----------	-------

Szerokość	120 mm
-----------	--------

Głębokość	54 mm
-----------	-------

**Materiały**

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9016
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Poliamid (PA)
----------	---------------

**Instalacja, montaż**

Montaż na	Kanał ścienny z montażem przednim
-----------	-----------------------------------

**Łączność**

Rodzaj montażu	Modułowy
----------------	----------

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

**Akcesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	2x gniazda wtykowe

---

**Pojemność**

---

Liczba modułów	2
----------------	---

---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	BRx - Urządzenia Hager CEE 80mm

---