



GS30006029



tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO C-profil zielony

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

System połączeń	Wago Winsta
Liczba biegunów	2 P

Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	Nie
Połączenie zaciskowe	Tak
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem orientacyjnym	Nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	Nie

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

iftttsupportavailable	Nie
-----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	Nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość produktu	61 mm
Wysokość produktu	50 mm
Szerokość produktu	180 mm
Linia produktowa	Ecoline
Długość izolacji	12 mm

Pojemność

Liczba lokalizacji modułu	3
---------------------------	---

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Kształt pokrywy	brak
Zamykany	Nie
Materiał	
Kolor	zielony
Kolor RAL	RAL 6029
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	materiały różne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	Nie
ismetalliccolour	Nie
Podłączenie	
Liczba wlotów przewodów	2
Liczba odciążeń odkształcenia	2
Liczba dostępnych faz	1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
Akcesoria	
Z minibezpiecznikiem	Nie
Wyposażenie	
Liczba elementów	3
Przełącznik On/Off	Nie
Norma	
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Ochrona	rozszerzona ochrona styków
Warunki użytkowania	
Izolowany	Tak
Do utrudnionych warunków (według VDE)	Nie
Temperatura	
Temperatura otoczenia	-5...60 °C