




GS30009016



## tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO C-profil biały

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Wago Winsta

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP20

#### Wymiary

Wysokość 50 mm

Szerokość 180 mm

Głębokość 61 mm

#### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliamid (PA)

#### Instalacja, montaż

Montaż na Profil typu C kanału ściennego

#### Łączność

Rodzaj montażu Modułowy

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Akcesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	3x gniazda wtykowe

---

**Pojemność**

---

Liczba modułów	3
----------------	---

---

**Tekst**

---

Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	BRx - Urządzenia Hager CEE 80mm, BRx - Urządzenia Hager CEE 120mm

---